

## ADLER Aqua-Cleaner

## 80080

**Soluzione detergente per resti induriti di vernice all'acqua per l'industria e il professionista**

### DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

#### Indicazioni generali

Soluzione detergente con buon potere solubilizzante per resti induriti di vernice all'acqua. Per la pulizia di apparecchi a spruzzo e per la pulizia industriale di impianti per la verniciatura e nastri trasportatori.

#### Campo d'impiego



- Per la pulizia di apparecchi a spruzzo, impianti per la verniciatura e nastri trasportatori quando sono state utilizzate vernici all'acqua.

### LAVORAZIONE

#### Istruzioni di lavorazione



- Prima della lavorazione ADLER Aqua-Cleaner deve essere diluito con acqua nel rapporto 1:1. Nel caso di una forte impurità raccomandiamo di diluire ADLER Aqua-Cleaner nel rapporto 7:3 con acqua.
- La miscela ADLER Aqua-Cleaner / acqua può essere applicata direttamente sulla superficie da pulire tramite pennello oppure spugna. Piccoli attrezzi di lavoro privo di ruggine possono essere depositate per breve tempo direttamente nella miscela.
- Quando, per motivi di pulizia, si pompa la miscela ADLER Aqua-Cleaner / acqua nei tubi dell'impianto per la verniciatura (spruzzatrice, velatrice, etc.), si deve di seguito, dopo lo scarico della miscela, pulire i filtri togliendoli e per ultimo risciacquare i tubi dell'impianto con acqua. Dopo la pulizia degli apparecchi a spruzzo come pistole a tazza oppure Airless anch'esse sono da risciacquare con acqua.

### INDICAZIONI PER GLI ORDINI

#### Confezioni

10 l; 25 l

### ULTERIORI INDICAZIONI

#### Durata/magazzinaggio

Minimo 2 anni in confezioni originalmente sigillate.

#### Indicazioni tecniche di sicurezza



Preghiamo di consultare la relativa scheda di sicurezza! È possibile scaricare l'attuale versione dal sito [www.adler-lacke.com](http://www.adler-lacke.com).

Il prodotto è adatto esclusivamente per la lavorazione industriale e professionale.

Nella lavorazione si consiglia di indossare guanti e occhiali protettivi.

01-16 (sostituisce 07-15) ZKL 8004

ADLER Italia S.r.l., I-38068 Rovereto (TN)  
 Fon: +39/0464/425308, Fax: +39/0464/480957, Mail: [info@adler-italia.it](mailto:info@adler-italia.it)

Le nostre indicazioni si basano sulle attuali conoscenze della ricerca e consigliano nella maniera migliore l'acquirente/l'utilizzatore, ma rimangono senza obbligo ed esigono un adattamento ai campi di utilizzazione ed alle condizioni di applicazione. L'acquirente/utilizzatore decide autonomamente sull'idoneità e sul campo d'impiego; consigliamo quindi di fare un campione per esaminare la idoneità del prodotto. Per il resto valgono le nostre condizioni di vendita. Le Schede tecniche che riportano una data precedente non sono più valide. Con riserva di approntare modifiche rispetto le confezioni, tinte e gradi di brillantezza.