

Clean-Smart Gel

8060

Vysoko viskózný čistiaci roztok na oplachovanie striekacích zariadení na priemyselné a remeselné použitie

POPIS PRODUKTU

Číslo produktu

8060000210

Všeobecne

Vysoko viskózný čistiaci roztok s veľmi dobrou rozpúšťacou silou na zvyšky laku na báze vody. Ideálny na čistenie a oplachovanie materiálových liniek v priemyselných aplikačných zariadeniach. Vďaka svojej vysokej viskozite má Clean-Smart Gel silnú čistiacu silu, najmä v prípade usadenín v potrubnom systéme, ktoré nie je možné odstrániť preplachovaním bežnými zmesami rozpúšťadiel.

Oblasti použitia



Čistenie častí aplikačných zariadení, automatických striekacích strojov atď., pri práci s lakmi na báze vody.

SPRACOVANIE

Pokyny pre spracovanie



- Produkt pred použitím premiešať.
- Teplota produktu, objektu a miestnosti musí byť minimálne +15 °C.
- Produkt je pripravený na okamžité použitie.
- Aplikačný prístroj (napr. automatický postrekovač) úplne naplňte čistiacim roztokom a prečerpajte ho.
- Pri základnom čistení môže Clean-Smart Gel zostať v prístroji dva až tri dni. Dlhší čas pôsobenia zvyšuje čistiaci účinok.
- Po vypustení vody prepláchnite prístroj čistou vodou.
- Clean-Smart Gel možno naniesť aj priamo na čistený povrch pomocou štetca alebo špongie.
- Po vyčistení striekacieho zariadenia a hadice sa musia tiež opláchnuť vodou.
- Pri použití v lakovacom okruhu aplikačného zariadenia sa musia filtre po vybratí vyčistiť a okruh opláchnuť čistou vodou.

POKYNY PRE OBJEDNANIE

Veľkosti balenia

25 l

ĎALŠIE POKYNY

Trvanlivosť/skladovanie



Min. 1 rok/-y/-ov v originálne uzavretom obale.

Chrániť pred vlhkosťou, priamym slnečným svetlom a vysokými teplotami (nad 30 °C).

Technicko-bezpečnostné údaje



Podrobnejšie informácie týkajúce sa bezpečnosti počas prepravy, skladovania, manipulácie, ako aj likvidácie nájdete v príslušnej karte bezpečnostných údajov. Aktuálnu verziu nájdete na webovej stránke www.adler.sk.

Produkt je vhodný len na priemyselné a remeselné spracovanie.

Pri spracovaní používajte ochranné rukavice a okuliare.