

Bluefin Rocketfill Thix

3139

Fondo all'acqua per mobili per l'industria

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Indicazioni generali

Fondo riempitivo a spruzzo monocomponente a base d'acqua con ottimo potere riempitivo, buona stabilità su superfici verticali e buona carteggiabilità, nonché rapido sviluppo della durezza. Applicabile direttamente sui pannelli in MDF, con un sollevamento minimo del pelo del legno (attenersi alle informazioni riportate di seguito relative ai «pannelli in MDF»!).

Caratteristiche particolari e norme



- **EN 13501-1 (comportamento al fuoco)**

In combinazione con un supporto non combustibile, come i materiali di classe A1 o A2: classificazione come B-s2, d0. Per la classificazione del comportamento al fuoco viene sempre presa in considerazione la struttura complessiva (pannello portante / colla / impiallacciatura o pellicola).



- **Regolamento francese DEVL1104875A**

Relativo alla marcatura dei prodotti vernicianti edili e la loro emissione di sostanze nocive volatili: A+.

Campi di applicazione



Fondo per verniciature pigmentate opache nel settore del mobile e dell'arredamento d'interni.


Per cicli di verniciatura difficilmente combustibili e difficilmente infiammabili.

Applicazione in combinazione con un sistema di finitura adatto.

L'area di applicazione dipende dalla lavorazione del prodotto e dal sistema di finitura scelto.

LAVORAZIONE


Istruzioni di lavorazione



- Mescolare bene il prodotto prima dell'uso.
- Una temperatura minima di + 15 °C è necessaria per il prodotto, l'oggetto e l'ambiente.
- Quando si utilizzano bordi in plastica, è sempre necessario eseguire un test di adesione con la struttura prevista. Per migliorare l'adesione dei bordi in ABS si può utilizzare ABS Kantenaktivator (8315000210).
- Non adatto per le specie legnose con ingredienti coloranti idrosolubili come ad esempio il rovere o il frassino.
- Qualsiasi cambiamento nel processo di lavorazione o nelle condizioni ambientali, l'inosservanza delle avvertenze o l'uso di prodotti non elencati possono incidere negativamente sul risultato.

- Si prega di osservare la nostra **ARL 150 - Direttiva di lavoro per vernici per mobili all'acqua**.

Metodo di applicazione



	Airless	Airless air-assist (Airmix®, Aircoat, ecc.)	Pistola a tazza
Ugello Ø (mm)	0,28 - 0,33		2,0 - 2,2
Pressione spruzzo (bar)	100 - 120	70 - 100	2 - 3
Aria di polverizzazione (bar)	-	1 - 2	-
Quantità da applicare per mano (g/m²)	150 - 200		
Quantità di applicazione totale (g/m²)	max. 500		

Il prodotto è pronto all'uso.

La forma e le condizioni superficiali dell'oggetto e il tipo di applicazione influenzano il consumo effettivo del prodotto. Solo eseguendo prima un'applicazione di prova è possibile determinare i valori di consumo esatti.

Tempi di essiccazione


(a 23 °C e con il 50 % di umidità relativa)



Sovraverniciabile	ca. 2 ora/e
Carteggiabile	ca. 2 ora/e

I tempi menzionati rappresentano valori indicativi. L'essiccazione dipende ad es. dal tipo di legno, dalla forma del manufatto, dallo spessore dello strato, dalla temperatura, dal ricambio d'aria e dall'umidità relativa dell'aria.

Pulizia degli utensili



Con acqua subito dopo l'uso.

Per l'eliminazione di resti induriti di vernice raccomandiamo Aqua-Cleaner (8029) (diluito 1:1 con acqua).

Nastri trasportatori e linee di materiale: Clean-Smart B&P (8015000210)

Linee di materiale pesantemente sporche: Clean-Smart Gel (8060000210)

SUPPORTO

Tipo di supporto

Legno massiccio idoneo alla verniciatura coprente e/o pannelli in truciolato o in fibra di legno, impiallacciati o rivestiti di pellicola.

Pannelli MDF

Qualità del supporto

Il supporto deve essere asciutto, pulito, stabile, privo di grassi, cere e polvere di carteggiatura.

Su pannelli MDF di buona qualità e con un'elevata densità di massa (ad esempio, con pannelli da 19 mm superiori a 700 kg/m³), Bluefin Rocketfill Thix (3139) può essere utilizzato direttamente senza preisolamento. Prima della prima mano del fondo i pannelli di scarsa qualità devono essere preisolati, p.e. con Bluefin Unistar (2965)

Per l'applicazione negli impianti sanitari consigliamo in linea di principio l'uso di pannelli MDF resistenti all'umidità di tipo P3, P5 o P7 secondo la normativa austriaca ÖNORM EN 312 (precedentemente V100 secondo la norma DIN 68763) con preisolamento. Non consigliamo l'utilizzazione per superfici orizzontali, che vengono frequentemente a contatto con acqua, come p. es. lavandini.

Preparazione del supporto

Carteggiatura del legno:

Legno di latifoglia: Grana 150 - 180

Legno di conifera: Grana 100 - 150

Pannelli portanti rivestiti di pellicola:

Carteggiatura della pellicola Grana 180 – 240

Pannelli MDF: Pulizia/carteggiatura grana 180 - 220

CICLO DI VERNICIATURA

Fondo	1 – 2 x Bluefin Rocketfill Thix (3139)
Carteggiatura intermedia 	Grana 240 – 360 Evitare di carteggiare in profondità fino al legno! Rimuovere la polvere di carteggiatura.
Finitura	Pigmolux o Bluefin Pigmocryl NG in varie qualità e nel colore desiderato.

INDICAZIONI PER GLI ORDINI

Confezioni	25 kg Altre confezioni su richiesta.
Tonalità / gradi di brillantezza	Tonalità standard: Weiß (3139050000) Schwarz (3139500001)
Prodotti complementari	ABS Kantenaktivator (8315) Aqua-Cleaner 8029 (8029) Bluefin Unistar (2965) Clean-Smart B&P (8015) Clean-Smart Gel (8060) Pigmocryl NG (diverse qualità) Pigmolux diverse qualità Bluefin Pigmores 4in1 diverse qualità Consultare le corrispondenti schede tecniche dei prodotti.

ULTERIORI INDICAZIONI

Durata / Magazzinaggio  	Almeno 9 mese(i) in confezioni originariamente sigillate. Conservare in luogo protetto da umidità, esposizione diretta ai raggi solari, gelo e temperature elevate (superiori ai 30 °C). Chiudere bene le confezioni aperte ed utilizzarle il più rapidamente possibile.
--	--

Dati tecnici	Viscosità di fornitura: 8.500 (Brookfield Spindel 4/20 UpM/2 min/20 °C)
---------------------	---

Indicazioni tecniche di sicurezza



Il prodotto è adatto esclusivamente per la lavorazione industriale e professionale.

In generale è da evitare inspirare i vapori di vernici durante l'applicazione a spruzzo. Questo è possibile indossando correttamente una maschera protettiva delle vie aeree (filtro combinato A2/P2).

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza durante il trasporto, stoccaggio e la manipolazione come anche lo smaltimento, consultare la relativa scheda di sicurezza. È possibile scaricare l'attuale versione dal sito **www.adler-lacke.com**.